

DURATECH

UOR125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582431049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Duratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 300 kg

Tracidad de carga estàtica 600 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,272 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	48 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582431049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

