

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Kappa load
하우징 유형	고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	3000 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	205 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 초무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	150 mm
트레드 폭	80 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	175 mm
플레이트 너비	140 mm
플레이트 홀 길이(최대)	140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

