

BASETECH

POR160X40-Ø15 HL58 WHITE TFR

EAN 4031582390575



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Basetech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,32 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	15 mm
Nabenlänge	58 mm
Härte der Lauffläche (D)	69 Shore D

BASETECH

POR160X40-Ø15 HL58 WHITE TFR

EAN 4031582390575



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

