

GALEA STAINLESS

5080YGC125P30-12

EAN 4031582355512

Bestellnummer 00075136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Galea stainless
Gehäusotyp	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	162 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	102,5 mm
Störkreis	205 mm
Rostfrei	✓

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	12 mm

GALEA STAINLESS

5080YGC125P30-12

EAN 4031582355512
Bestellnummer 00075136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

