

ALPHA

3477UOH080P30-13

EAN 4031582305982  
Номер заказа 00030677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Название продукта                     | Alpha                                        |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз  |
| Стандартный                           | EN12532 - Транспортировочное<br>оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 150 kg                                       |
| Грузоподъемность статическая          | 300 kg                                       |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -25 °C                                       |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 80 °C                                        |
| Общая высота                          | 108 mm                                       |
| Общая ширина                          | 75 mm                                        |
| Общий вес                             | 0,813 kg                                     |

КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                 |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Ось                     | Винт с гайкой            |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый        |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы         |
| Диаметр                 | 80 mm                    |
| Ширина Протектор        | 34 mm                    |
| Ширина тела             | 34 mm                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D           |

КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал              | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 44,5 mm                 |
| Радиус поворота       | 121 mm                  |
| Поворотное соединение | 242 mm                  |
| Диаметр купола        | 75 mm                   |

ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 13 mm              |

# ALPHA

3477UOH080P30-13

EAN 4031582305982

Номер заказа 00030677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

