

# AGILA SMART

1677PIP100P30-13

EAN 4031582356496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Agila smart
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	70 kg
静态载重	140 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	135 mm
总重量	0.65 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
	柔软
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	75 岸 A

## 支架

材料	钢板，轻型
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	116.5 mm
转向干涉	233 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

产品信息

# AGILA SMART

1677PIP100P30-13

EAN 4031582356496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

