製品情報

AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	185 mm
全幅	60 mm
総重量	0.69 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護
ドーム径	60 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長（最小）	46.5 mm
プレート穴長（最大）	51.5 mm
プレート穴幅（最小）	56 mm
プレート穴幅（最大）	61.5 mm
プレート穴径	8.5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394

注文番号 00029492

製品図面

