

# LEVINA

5370PJP150P30-13 7001

EAN 4031582355048  
 订单号 00036690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	Levina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	190 mm
总宽度	59 mm
总重量	0.624 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	38 mm
旋转半径	113 mm
转向干涉	226 mm
圆顶直径	59 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)

产品信息


# LEVINA

5370PJP150P30-13 7001

EAN 4031582355048  
订单号 00036690

技术图纸

---



通用设计奖



德国设计师俱  
乐部 (DDC)