

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	115 mm
全幅	90 mm
総重量	3.06 kg

車輪

トレッド材質	トラック付きダブルフランジ
ベアリング	未加工ハブ
直径	75 mm
トレッド幅	23 mm
ボディ幅	23 mm

ハウジング

オフセット	35 mm
旋回半径	75 mm
旋回径	150 mm
ドーム径	72 mm

フィッティング

プレート長	100 mm
プレート幅	100 mm
プレート穴長 (最小)	78 mm
プレート穴長 (最大)	64 mm
プレート穴幅 (最小)	78 mm
プレート穴幅 (最大)	64 mm
プレート穴径	10.5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

