

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Linea light
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	90 kg
静态载重	180 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	75.5 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.175 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	23 mm
旋转半径	81 mm
转向干涉	162 mm
圆顶直径	30 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm



LINEA LIGHT

5925UA0075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

