



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager (RS/2RS)
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	12 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	130 kg
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,38 kg

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

