

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098  
Bestellnummer 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ○ ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha stainless           |
| Gehäusetyp                  | Bockrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 80 kg                     |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 250 °C                    |
| Bauhöhe                     | 128 mm                    |
| Gesamtbreite                | 85 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 0,614 kg                  |

## RAD

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium                |
| Material der Lauffläche  | Dämpfend, hitzebeständig |
| Lager                    | Trockenlagerbuchse       |
| Achse                    | Verschraubt              |
| Radfarbe                 | Metallic                 |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 100 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 35 mm                    |
| Breite des Radkörpers    | 35 mm                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 75 Shore A               |

## GEHÄUSE

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Material  | Rostfreier Stahl, schwer |
| Gabelform | Bauchig                  |
| Farbe     | Stahl, Rostfrei          |
| Rostfrei  | ✓                        |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 100 mm             |
| Plattenbreite               | 85 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 77 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm              |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098  
Bestellnummer 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

