

ULTRATECH

FCP 160x50-Ø20 HL60



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Ultratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	640 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	2,57 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Ultratech Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Saphirblau (RAL5003)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D


ULTRATECH

FCP 160x50-Ø20 HL60




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen



ULTRATECH

FCP 160x50-Ø20 HL60



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.