

# NOVATECH

ETX085x70-Ø17 HL75

EAN 4031582438079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Produktname                 | Novatech |
| Typ                         | Rad      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 700 kg   |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein     |
| Rostfrei                    | Nein     |
| Statische Tragfähigkeit     | 1400 kg  |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C    |
| Gesamtgewicht               | 0,98 kg  |

## RAD

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahl, Eisen                      |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen             |
| Lager                    | Präzisionskugellager, abgedichtet |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                   |
| Durchmesser              | 85 mm                             |
| Breite der Lauffläche    | 70 mm                             |
| Achsloch Durchmesser     | 17 mm                             |
| Nabenlänge               | 75 mm                             |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                        |
| Lagertyp                 | 6005 2RS                          |
| Dichtungstyp             | B                                 |
| Geeignet für             | jungheinrich_mic                  |

