製品情報

PURETECH

PVR 200x50-Ø25

EAN 4031582321319



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	205 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	410 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	1.17 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	58 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

PURETECH

PVR 200x50-Ø25

EAN 4031582321319

注文番号 00050597

製品図面

