

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Bestellnummer 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	25 kg
Statische Tragfähigkeit	50 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	50,5 mm
Gesamtbreite	32 mm
Gesamtgewicht	0,071 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	38 mm
Breite der Lauffläche	16 mm
Breite des Radkörpers	16 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	13 mm
Schwenkradius	32 mm
Störkreis	64 mm
Dom Durchmesser	32 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	46 mm
Plattenbreite	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	28 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	36 mm
Plattenloch Durchmesser	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Bestellnummer 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

