

# ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Номер на поръчката 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha smart
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	205 kg
Товароносимост при 4 км/ч	205 kg
Статичен Товароносимост	410 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	240 mm
Общо тегло	2,612 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Тънък
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	52,5 mm
Радиус на завъртане	152,5 mm
Интерференция при завъртане	305 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Номер на поръчката 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

