

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665
Bestellnummer 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	20 kg
Statische Tragfähigkeit	40 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	42,5 mm
Gesamtbreite	26 mm
Gesamtgewicht	0,046 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	32 mm
Breite der Lauffläche	14 mm
Breite des Radkörpers	14 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	11 mm
Schwenkradius	27 mm
Störkreis	54 mm
Dom Durchmesser	26,5 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	32 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	24 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	30 mm
Plattenloch Durchmesser	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665
Bestellnummer 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

