



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	188 mm

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	36 mm
旋回半径	131 mm
旋回径	262 mm

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング (最小)	27 mm
エキスパンダーフィッティング (最大)	30 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

Product Drawings

