

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
Bestellnummer 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	55 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	66 mm
Breite des Radkörpers	55 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	480 kg
Statische Tragfähigkeit	1200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	3,892 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
Bestellnummer 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

