

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
Bestellnummer 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers | Aluminium |
| | weich |
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Radfarbe | Strahlschwarz (ähnlich RAL9005) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 300 mm |
| Breite der Lauffläche | 55 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 66 mm |
| Breite des Radkörpers | 55 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ● |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Elastech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 600 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 480 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 1200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
| Gesamtgewicht | 3,892 kg |

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
Bestellnummer 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

