

## MONO

A020PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Mono
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	30 kg
静荷重	60 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	72 mm
総重量	0.54 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	18 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

## ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	25 mm
旋回半径	52.2 mm
旋回径	104.4 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

# MONO

A020PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

