

MONO

A020PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ● ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Mono |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 30 kg |
| 静荷重 | 60 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 72 mm |
| 総重量 | 0.54 kg |

車輪

| | |
|-------------|----------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 18 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 85 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|----------|
| 材料 | ポリプロピレン |
| フォーク形状 | クローズ |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| オフセット | 25 mm |
| 旋回半径 | 52.2 mm |
| 旋回径 | 104.4 mm |

フィッティング

| | |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径 | 10 mm |

MONO

A020PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

