

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Gehäusetyp	Bockrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	48,5 mm
Gesamtgewicht	0,063 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	45 mm
Breite der Lauffläche	18 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Eckig

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	67 mm
Plattenbreite	24 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	54 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	54 mm
Plattenloch Durchmesser	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

