

BASETECH

POO160x40-Ø20 RAL9011

EAN 4031582488647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Basetech
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,18 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	58 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

BASETECH

POO160x40-Ø20 RAL9011

EAN 4031582488647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

