



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta                                 |
| Tipo de alojamento                | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 450 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 360 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 900 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                |
| Altura total                      | 240 mm                               |
| Largura geral                     | 117 mm                               |
| Peso geral                        | 2,941 kg                             |

#### RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Alumínio                          |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão  |
| Eixo                       | Aparafusado com porca             |
| Cor da Roda                | Preto (semelhante a RAL9005)      |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 200 mm                            |
| Largura do Piso            | 50 mm                             |
| Largura do corpo           | 50 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 67 Shore A                        |

#### SUPORTE

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Material          | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo, Reforçado           |
| Cor               | Passivada a azul           |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 117 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273

Número de encomenda 00804234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

