

STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311044
Bestellnummer 00074016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktname | Stylea |
| Typ | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremsen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 50 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 100 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 68 mm |
| Gesamtbreite | 43 mm |
| Gesamtgewicht | 0,127 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Laufflächenfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 65 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Achsloch Durchmesser | 0 mm |
| Nabenlänge | 0 mm |
| Breite des Radkörpers | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung | 25 mm |
| Schwenkradius | 53 mm |
| Störkreis | 106 mm |
| Dom Durchmesser | 23 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 11 mm |
| Bundstift Länge | 20 mm |

STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311044
Bestellnummer 00074016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

