

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613
Número de pedido 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo de carcasa	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	900 kg
Capacidad de carga estática	1800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,547 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	82 mm
Ancho de Banda de rodadura	88 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	90 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Número de pedido 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

