제품 정보

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●●○○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Duratech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	290 kg
6km/h에서의 적재 용량	240 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	480 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.17 kg

휠

차체 재질	폴리아미드, 무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	65 mm
트레드 폭	32 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D
베어링 유형	6201

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

주문 번호 00829018

제품 도면




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

주문 번호 00829018



© Copyright 2026 TENTE International GmbH