

DURATECH

UOR080X34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	180 kg
Capacité de charge statique	360 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,12 kg

DURATECH

UOR080X34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

