


KAPPA

9682ITP250P63 CL67

EAN 4031582315974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター、前方向
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	1000 kg
6km/hの耐荷重	800 kg
静荷重	2000 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	305 mm
全幅	116 mm
総重量	5.925 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	250 mm
トレッド幅	55 mm
ボディ幅	55 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	青色被膜保護
オフセット	61 mm
旋回半径	187.5 mm
旋回径	375 mm
	✓
ドーム径	111 mm

KAPPA

9682ITP250P63 CL67

EAN 4031582315974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

KAPPA

9682ITP250P63 CL67

EAN 4031582315974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

