

# ALPHA STAINLESS

8470UOO200P63

EAN 4031582312737  
 订单号 00035546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

## 核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	500 kg
静态载重	1000 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	240 mm
总宽度	96 mm
总重量	2.041 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm
圆顶直径	96 mm
不锈	✓

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UOO200P63

EAN 4031582312737  
订单号 00035546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

