



### CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Déport                  | 43.5 mm |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm  |

### ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm  |

### RACCORD

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Fixation expansible (minimum) | 21.5 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 24 mm   |

### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Agila   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 160 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C  |
| Plage de température (maximale) | 40 °C   |
| Hauteur                         | 138 mm  |
| Poids                           | 0.82 kg |

