

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455  
Bestellnummer 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Stora
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	153 mm
Gesamtbreite	74 mm
Gesamtgewicht	0,724 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polyurethan, gespritzt
Material der Lauffläche	Doppelflansch mit Laufringen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Schiefergrau (RAL7015)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (D)	59 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Sonderfunktion
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	102,5 mm
Störkreis	205 mm
Dom Durchmesser	65 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	13 mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Konzipiert für folgende Palettenmaße: Stegbreite ca.: 2,75 mm, Nutbreite: ca. 5,7 mm, Nuttiefe: > 10 mm.

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455  
Bestellnummer 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

