

## GALEA STAINLESS

5081PJC100R05-22X40

EAN 4031582395808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ● ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Galea stainless
ハウジングタイプ	方向ロック付き巡回キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
ステンレス	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	139 mm
全幅	66 mm
総重量	0.607 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
巡回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	40 mm
巡回半径	128 mm
巡回径	256 mm
ドーム径	59 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	22 mm
ボルト長	40 mm

# GALEA STAINLESS

5081PJC100R05-22X40

EAN 4031582395808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

