

MAXTECH

UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------|
| Nom del producte | Maxtech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Pes total | 0,13 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 80 mm |
| Banda de rodadura ample | 30 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 12 mm |
| Longitud del cub | 44,4 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 60 Shore D |

MAXTECH

UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

