PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,65 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	90 mm
Udfaldsdiameter	180 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	36 mm
Fælgbredde	36 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008

Bestillingsnummer 00064388

Product Drawings



