

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Numărul de comandă 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ○○○○○

Zgomot de mișcare ○○○○○

Atriție ○○○○○

Rezistență la coroziune ○○○○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Footmaster

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 250 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 90 °C

Înălțime totală 123 mm

Lățime totală 118 mm

Greutate totală 5,289 kg

ROATĂ

Lagăr Butuc neprelucrat

Diametru 75 mm

Benză de rulare 30 mm

Lățimea corpului 30 mm

FURCA

Offset 30 mm

Raza de pivotare 72 mm

Interferență pivotantă 144 mm

Diametru cupolă 104 mm

RACORD

Lungime placă 112 mm

Lățimea plăcii 112 mm

Lungime orificiu placă (maximă) 92 mm

Lățimea orificiului plăcii (maximă) 92 mm

Diametru orificiu placă 9 mm