製品情報

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●○○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	900 kg
6km/hの耐荷重	720 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1800 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.62 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	82 mm
トレッド幅	90 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	90 mm
ボディ幅	90 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD
ベアリングタイプ	6304

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

注文番号 00827989

製品図面





