

AGILA CARE

2476YGO100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila care
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	160 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	138 mm
総重量	0.84 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	38 mm
旋回半径	88 mm
旋回径	176 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm

AGILA CARE

2476YGO100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

