

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Lumina

ハウジングタイプ 自在キャスター

標準 EN12528 - 家具用キャスター

3km/hの耐荷重 40 kg

静荷重 80 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 60 °C

取付高 56 mm

全幅 54 mm

総重量 0.054 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック (RAL9011)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	7 mm
ボディ幅	7 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

