

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	1000 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	120 mm
Gesamtbreite	100 mm
Gesamtgewicht	1,8 kg

GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	52 mm
Schwenkradius	89 mm
Störkreis	178 mm
Dom Durchmesser	100 mm

RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	30,5 mm
Breite des Radkörpers	30,5 mm

BEFESTIGUNG

Rückenloch Durchmesser	16 mm
------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Bestellnummer 00062073
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

