PRODUKTINFORMATION

# KAPPA

## 9688TOP200P63 CL67

EAN 4031582316704



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●● |
| Fahrgeräusch | ●●○○○ |
| Abrieb | ●●●●● |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Kappa |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1200 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1000 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 2000 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 245 mm |
| Gesamtbreite | 98 mm |
| Gesamtgewicht | 4,24 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Schmiedeeisen, schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Lubrication nipple | 1 |
| Dom Durchmesser | 96 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Breite des Radkörpers | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 135 mm |
| Plattenbreite | 110 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA


9688TOP200P63 CL67

EAN 4031582316704

Bestellnummer 00801574

**Produktzeichnungen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH