INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Conducció elèctrica | Sí |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Alçada total | 138 mm |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 43,5 mm |
| Scio de giro | 131 mm |
| Sterferencia de giro | 262 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Acero de huellas |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, negre, conductor elèctric |
| El Bearing | Rodament de boles cònic |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Expansió sintètica, plaça |
| Fixació expansivaMinimum) | 36 mm |
| Fixació expansivamàxim) | 40 mm |
| Col·lecció | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DYK100R47-36-40


EAN 4031582342710

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH