

ALPHA

3478UOT125P62

EAN 4031582336917
订单号 00033753



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	275 kg
静态载重	550 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	155 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.732 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承，阻尼
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	103 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA

3478UOT125P62

EAN 4031582336917
订单号 00033753



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

