

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|----------|
| 제품명 | Novatech |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 700 kg |
| 적재 용량 정적 | 1400 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 전체 체중 | 2.99 kg |

휠

| | |
|------------|---------------|
| 차체 재질 | 캐스팅 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링, 밀봉된 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 140 mm |
| 트레드 폭 | 60 mm |
| 차축 홀 직경 | 12 mm |
| 허브 길이 | 65 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |
| 베어링 유형 | 6006 2RS |
| 실링 유형 | A |
| 다음에 적합 | bt_linde |

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

