

## INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Integral twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	✓
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	175 mm
全幅	70 mm
総重量	1.491 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	15 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	45 mm
旋回半径	120 mm
旋回径	240 mm



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	28 mm
ボルト長	45 mm
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

## 追加情報

AK-BWA に従って洗浄可能



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL TWIN



2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞