

PURETECH

PVR250X50-Ø25

EAN 4031582428346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	205 kg
Statische Tragfähigkeit	410 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	2,872 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	58 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

PURETECH

PVR250X50-Ø25

EAN 4031582428346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

