



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Glide
ハウジングタイプ	カスタムソリューション
導電性	はい
ステンレス	いいえ
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	33 mm
全幅	50 mm
総重量	0.07 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	ストレート
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
ドーム径	38 mm
カラー径	50 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

注文番号 00075112
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

