

# PLATE

P10-40x21 / 8

EAN 4031582338119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## RACCORD

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Longueur de la platine                     | 40 mm |
| Largeur de la platine                      | 21 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 32 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 4 mm  |

## PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Nom du produit              | Plaque de montage |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg             |
| Conducteur d'électricité    | no                |
| Inoxydable                  | no                |
| Capacité de charge statique | 80 kg             |
| Hauteur                     | 8 mm              |
| Poids                       | 0.03 kg           |